



53625

Soluzione Radio Rilevat. Passaggio 10 Melodie - Tramett. 53601 - Ricevit. 53612

Caratteristiche tecniche

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 0 - 45 °C

Serie

Altezza 1000 mm

Larghezza 0 mm

Profondità 0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si