



52367

Rilevat. Pres.+ Luminos. Presio Ir 360° - 230V 50Hz - 1 Na 16A + 1 Na 2A - Soff.

Caratteristiche tecniche

Rilevazione

Angolo di rilevamento	360 - 360
Tipo di sensore	Rilevatore di presenza

Impostazioni

ritardato	1 - 30 Min
Soglia di sensibilità regolabile	No

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Serie

Altezza d'installazione	3,50 - 3,50 m
-------------------------	---------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Materiali

Materiali	Plastica Materiale termoplastico
-----------	-------------------------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP41
---	------

Alimentazione

Tensione di rete	230 V +10%/-15%
------------------	-----------------