



EZL100



Zeitrelais Notlichttester 230V AC, 1 Wechsler

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 2.5 mm ²
Anzahl der Kontakte	1
Kontaktart	1x Wechsler

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Abmessungen

Höhe	87 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	65 mm

Elektrischer Strom

Strombelastbarkeit bei AC1	8 A
----------------------------	-----

Ausstattung

Anzahl Öffnerkontakte	0
Anzahl Schließerkontakte	1
Ausschaltverzögert	Nein
Einschaltverzögern	Nein

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	10 Min - 180 Min
----------------------------------	------------------

Spannung

Steuerspannung für 50 Hz	230 - 230 V
Steuerspannung für 60 Hz	230 - 230 V
Versorgungsspannungsart	AC

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja