



WS050

systo 2M Det. movimento (2 fios), branco

Características técnicas

Deteção

Tipo de sensor	Detetor de presença
Ângulo de deteção	180 - 180

Modo de configuração

Temporização	2 S - 30 Min
Atraso ao desligar	1800 s

Iluminação

Nível de deteção	4 - 400 lx
------------------	------------

Modo de configuração

Atraso ao ligar	2 s
-----------------	-----

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Dimensões

Largura	45 mm
Altura de instalação	1,20 - 1,20 m

Materiais

Material	Polycarbonato (PC)
Acabamento	Acabamento acetinado

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Distância de atuação

Alcance máximo frontal	10 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	5 m

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim