



LF138

Cartouche-fusible domestique 10A - 8,5x23mm

Caractéristiques techniques

Fusible

Caractéristique du fusible	gF
Taille du fusible	8.5 x 23

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1	4 kA
---	------

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale	250 - 250 V

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui