Fiche technique du produit
52031



52031



Projecteur halogène à économie énergie 400W avec détecteur infrarouge 140° noir

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V +10%/-15%

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 50 °C

Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement	Oui

Éclairage

Plage de mesure de luminosité	5 - 2000 lx

Détection

Angle de détection	140 - 140

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08

Dimensions

Longueur	27000 mm
Largeur	20 mm

Matière

Matériau	Aluminium

Installation, montage

Approprié pour un montage mural	Oui

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui