



WMV001

1930 Inter va et vient

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

10 A

Installation, montage

Montage sur

Encastré

Tension

Tension nominale

250 V

Matière

Matériau

Métal
Plastique

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur

Elément de base

Connectivité

Type de montage

Fixation par griffe

Dimensions

Dimensions

71 x 71 mm

Profondeur de montage

32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

35 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

Architecture

Type d'organe de commande

Poignée rotative courte

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Textes

Mode d'installation

Avec griffes d'écartement

Type de raccordement

Avec bornes à vis

Éclairage

Sans lampe néon

Type de commutation

Arrêt/Inversion