Fiche technique du produit
52032



52032



Projecteur halogène à économie énergie 400W avec détecteur infrarouge 140° blanc

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V +10%/-15%

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 50 °C

Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement	Oui

Éclairage

Plage de mesure de luminosité	5 - 2000 lx

Détection

Angle de détection	140 - 140

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP55

Dimensions

Longueur	27000 mm
Largeur	20 mm

Matière

Matériau	Aluminium

Installation, montage

Approprié pour un montage mural	Oui

Durabilité

REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui