



52032



### Projecteur halogène à économie énergie 400W avec détecteur infrarouge 140° blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V +10%/-15%
------------------------	-----------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 50 °C
------------------------	-------------

##### Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement	Oui
--	-----

##### Éclairage

Plage de mesure de luminosité	5 - 2000 lx
-------------------------------	-------------

##### Détection

Angle de détection	140 - 140
--------------------	-----------

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
-------------------------	------

##### Dimensions

Longueur	27000 mm
----------	----------

Largeur

20 mm

##### Matière

Matériau	Aluminium
----------	-----------

##### Installation, montage

Approprié pour un montage mural	Oui
---------------------------------	-----

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----