Fiche technique du produit
52545



52545



Projecteur halogène à économie énergie 120W avec détecteur infrarouge 200° noir

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V +10%/-15%

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Matière

Couleur	Noir

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 50 °C

Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement	Oui

Éclairage

Plage de mesure de luminosité	5 - 2000 lx

Détection

Angle de détection	200 - 200

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP55

Installation, montage

Approprié pour un montage mural	Oui

Durabilité

REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui