



EE646

**Proiettore Led 12W 1200 Lm Nero - Reg. 5S – 15Min - Da 5 A 1000 Lux**

**Caratteristiche tecniche**

**Rilevazione**

Con sensore di luminosità

No

**Controlli e indicatori**

Utilizzabile con sensore di movimento

No

**Installazione, montaggio**

Possibilità di montaggio a soffitto

No

**Illuminazione**

Temperatura di colore K

4000 - 4000 K

**Protezione**

Resistenza agli urti IK

IK04

**Equipaggiamento**

Regolabile

Si

**Dotazione**

Lampada inclusa

Si

**Serie**

Lunghezza

100 mm

Larghezza

107 mm

Altezza

140 mm

**Illuminazione**

Lumen

1200 lm

**Materiali**

Materiale

Plastica

**Illuminazione**

Numero di lampade

12

**Materiali**

Codice RAL

9011

**Potenza**

Sistema di potenza nominale

12 W

**Connessione**

Adatto per cablaggio passante

Si

**Installazione, montaggio**

Adatto per montaggio a parete

Si

**Condizioni di impiego**

Tipo di tensione di alimentazione

AC

**Sostenibilità**

Conformità REACh – SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si