# Fiche technique du produit
EE647



EE647

**Projecteur LED 20 W, noir**

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Détection** | |
| Avec capteur de lumière | Non |
| **Commandes et indicateurs** | |
| Utilisable avec détecteur de mouvement | Non |
| **Installation, montage** | |
| Montage au plafond possible | Non |
| **Éclairage** | |
| Température de couleur | 4000 - 4000 K |
| **Sécurité** | |
| Résistance aux chocs IK | IK04 |
| Classe de protection (IP) | IP55 |
| **Equipement** | |
| Réglable | Oui |
| **Eléments fournis** | |
| Ampoule fournie | Oui |
| **Dimensions** | |
| Longueur | 164 mm |
| Largeur | 107 mm |
| Hauteur | 140 mm |
| **Éclairage** | |
| Flux lumineux | 2000 lm |
| **Matière** | |
| Matériau | Plastique |
| **Éclairage** | |
| Nombre de lampes | 20 |
| **Matière** | |
| Code RAL | 9011 |
| **Puissance** | |
| Puissance nominale du système | 20 W |
| **Raccordement** | |
| Pour câblage traversant | Oui |
| **Installation, montage** | |
| Approprié pour un montage mural | Oui |
| **Tension** | |
| Type de tension d'alimentation | AC |
| **Durabilité** | |
| REACh-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |