



EE647

Proiettore Led 20W 2000 Lm Nero - Reg. 5S - 15Min - Da 5 A 1000 Lux

Caratteristiche tecniche

Rilevazione

Con sensore di luminosità

No

Controlli e indicatori

Utilizzabile con sensore di movimento

No

Installazione, montaggio

Possibilità di montaggio a soffitto

No

Illuminazione

Temperatura di colore K

4000 - 4000 K

Protezione

Resistenza agli urti IK

IK04

Equipaggiamento

Regolabile

Si

Dotazione

Lampada inclusa

Si

Serie

Lunghezza

164 mm

Larghezza

107 mm

Altezza

140 mm

Illuminazione

Lumen

2000 lm

Materiali

Materiale

Plastica

Illuminazione

Numero di lampade

20

Materiali

Codice RAL

9011

Potenza

Sistema di potenza nominale

20 W

Connessione

Adatto per cablaggio passante

Si

Installazione, montaggio

Adatto per montaggio a parete

Si

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione

AC

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si