Fiche technique du produit
EE648



EE648

Projecteur LED 30 W, noir

Caractéristiques techniques

Détection	
Avec capteur de lumière	Non
Commandes et indicateurs	
Utilisable avec détecteur de mouvement	Non
Installation, montage	
Montage au plafond possible	Non
Éclairage	
Température de couleur	4000 - 4000 K
Sécurité	
Résistance aux chocs IK	IK04
Classe de protection (IP)	IP55
Equipement	
Réglable	Oui
Eléments fournis	
Ampoule fournie	Oui
Dimensions	
Longueur	226 mm
Largeur	136 mm
Hauteur	141 mm
Éclairage	
Flux lumineux	3000 lm
Matière	
Matériau	Plastique
Éclairage	
Nombre de lampes	30
Matière	
Code RAL	9011
Puissance	
Puissance nominale du système	30 W
Raccordement	
Pour câblage traversant	Oui
Installation, montage	
Approprié pour un montage mural	Oui
Tension	
Type de tension d'alimentation	AC
Durabilité	
REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui