Tehnički list proizvoda
EE648



EE648

LED reflektor IP55, 30W 3000 lumena, crni

Tehničke karakteristike

Detekcija	
Sa svjetlosnim senzorom	Ne
Kontrole i indikatori	
Primjenjivo sa senzorom pokreta	Ne
Instalacija, montaža	
Moguća montaža na strop	Ne
Rasvjeta	
Boja temperature	4000 - 4000 K
Sigurnost	
Otpornost na udarce IK	IK04
Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Oprema	
Podesivo	Da
Opseg isporuke	
Svjetiljka dolazi uz komplet	Da
Dimenzije	
Dužina	226 mm
Širina	136 mm
Visina	141 mm
Rasvjeta	
Lumen	3000 lm
Materijali	
Materijal	Plastika
Rasvjeta	
Broj svjetiljki/lampi	30
Materijali	
RAL kod	9011
Snaga	
Nazivni napon sistema	30 W
Veza	
Prikladno za prolazno ožičenje	Da
Instalacija, montaža	
Prikladno za montažu na zid	Da
Napon	
Vrsta napajanja	AC
Održivost	
REACh-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da