Produktdatenblatt
EE635



EE635

LED Strahler 700 Lumen, weiß

Technische Eigenschaften

Erfassung	
Mit Lichtsensor	Nein
Bedienelemente und Anzeigen	
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein
Installation, Montage	
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Beleuchtung	
Farbtemperatur	4000 - 4000 K
Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK04
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Ausstattung	
Einstellbar	Ja
Lieferumfang	
Mit Leuchtmittel	Ja
Abmessungen	
Länge	100 mm
Breite	107 mm
Höhe	140 mm
Beleuchtung	
Lichtstrom	700 lm
Werkstoff	
Werkstoff	Kunststoff
Beleuchtung	
Anzahl Lampen	8
Werkstoff	
RAL Nummer	9010
Leistung	
Systemleistung	8 W
Anschluss	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja
Installation, Montage	
Geeignet für Wandmontage	Ja
Spannung	
Versorgungsspannungsart	AC
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja