




EZD100



Zeitrelais Einschaltverzögert 24-240V AC/DC, 1 Wechsler

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 2.5 mm ²
Anzahl der Kontakte	1
Kontaktart	1x Wechsler

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Abmessungen

Höhe	87 mm
Breite	17.50 mm
Tiefe	65 mm

Elektrischer Strom

Strombelastbarkeit bei AC1	8 A
----------------------------	-----

Ausstattung

Anzahl Öffnerkontakte	0
Anzahl Schliesserkontakte	1
Ausschaltverzögert	Nein
Einschaltverzögerung	Ja

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	50 ms - 100 h
----------------------------------	---------------

Spannung

Steuerspannung für 50 Hz	24 - 240 V
Steuerspannung für 60 Hz	24 - 240 V
Steuerspannung U _s für Gleichstrom	24 - 240 V
Versorgungsspannungsart	AC/DC

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja