



25800

Thermostat ambiance bi-métal chauff eau ch avec contact à ouverture + voyant 230V

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Equipement

Type de thermostat Régulateur de température ambiante

Type de sonde Bi métal

Sécurité

Classe de protection (IP) IP30

Raccordement

Type de contacts 1NC

Compatibilité

Type de commande HVAC Eau chaude

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui