



25800

Thermostat ambience bi-métal chauff eau ch avec contact à ouverture + voyant 230V

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V
------------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Equipement

Type de thermostat	Régulateur de température ambiante
--------------------	------------------------------------

Type de sonde	Bi métal
---------------	----------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP30
---------------------------	------

Raccordement

Type de contacts	1NC
------------------	-----

Compatibilité

Type de commande HVAC	Eau chaude
-----------------------	------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----