



WJC001

ateha Interrupteur Va et Vient ou poussoir complet

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Code RAL	9010
Finition	Brillant Mat
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec habillage complet
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	77 x 77 mm
------------	------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP41
Résistance aux chocs IK	IK04

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------