



WJC008

ateha Interrupteur bipolaire complet

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Code RAL	9010
Finition	Brillant Mat
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet
--	--

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Dimensions**

Dimensions	77 x 77 mm
Profondeur de montage	77 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP41
Résistance aux chocs IK	IK04

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	2-pôles