



WJC003

**Interrupteur va-et-vient ou poussoir ateha avec neutre complet**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Brillant Mat
----------	-----------------

Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC)
----------	---

Traitement	Laqué
------------	-------

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet
--	--

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Dimensions**

Dimensions	77 x 77 mm
------------	------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP41
---------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK04
-------------------------	------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------