



WJA001

**Interrupteur va-et-vient ou poussoir ateha associable**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC)

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Element de commande
--	---------------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Dimensions**

Dimensions	77 x 75 mm
------------	------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP41
Résistance aux chocs IK	IK04

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de commutation	Interrupteur
---------------------	--------------