



WK010



### Kallysta Permutateur

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Matière

Finition	Mat
----------	-----

Matériau	Polycarbonate (PC)
----------	--------------------

Traitement	Non traité
------------	------------

##### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme
--	-----------

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

##### Dimensions

Dimensions	75 x 73 mm
------------	------------

Profondeur de montage	40 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

##### Architecture

Type d'organe de commande	Permutateur
---------------------------	-------------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

##### Raccordement

Type de contacts	2 voies
------------------	---------

##### Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Type de commutation	Permutateur
---------------------	-------------