



WK108B

Prise de courant 2P+T Kallysta allemand italien Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Code RAL

9010

Finition

Satiné

Matériau

Polycarbonate (PC)

Traitement

Non traité

Dimensions

Hauteur

75 mm

Largeur

73 mm

Profondeur

22,80 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

Installation, montage

Montage sur

Encastré

Connectivité

Type de raccordement

Borne à vis

Type de montage

Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

SCHUKO

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Non

Avec lampe de signalisation

Non

Capacité

Nombre de modules

2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK07

Classe de protection (IP)

IP21D

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

Non

Textes

Impression

Sans inscription

Housse

Sans couvercle

Protection

Sans protection