



WE050

Interrupteur automatique infraRouge Essensya 2 fils

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection	180 - 180
Type de capteur	Détecteur de mouvement
Angle de détection horizontal	90 - 180

Réglages

Temporisé	2 S - 30 Min
Temporisation minimal	0,20 s
Luminosité de déclenchement, réglable	Oui
Sensibilité de déclenchement, réglable	Oui

Éclairage

Sensibilité de la photocellule	5 - 800 lx
--------------------------------	------------

Réglages

Temporisation au déclenchement	1800 s
Temporisation à l'enclenchement	2 s

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Largeur	45 mm
Profondeur de montage	28,20 mm
Hauteur d'installation	1,1 - 1,2 m

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Matière

Couleur	Pure
Matériau	Polycarbonate (PC)
Finition	Brillant

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	Encastré
Montage au plafond possible	Non

Courant électrique

Courant de commande	1,30 - 1,30 mA
---------------------	----------------

Distance de portée

Portée max. frontale	10 m
Largeur de portée max.	5 m

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----