



WK040



Kallysta Double interrupteur va&vient

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Finition	Mat
----------	-----

Matériau	Polycarbonate (PC)
----------	--------------------

Traitement	Non traité
------------	------------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme
--	-----------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	75 x 73 mm
------------	------------

Profondeur de montage	40 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP41
---------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK05
-------------------------	------

Architecture

Type d'organe de commande	Interrupteur
---------------------------	--------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de contacts	2 voies
------------------	---------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Type de commutation	2 voies
---------------------	---------