



WK040



Kallysta Double interrupteur va&vient

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Encastré

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Finition Mat

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Dimensions 75 x 73 mm

Profondeur de montage 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP) IP41

Résistance aux chocs IK IK05

Architecture

Type d'organe de commande Interrupteur

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contacts 2 voies

Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation 2 voies