



WJC142

Prise de courant double horizontale ou verticale 2P ateha complet

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Code RAL

9010

Finition

Brillant
Mat

Matériau

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Polycarbonate (PC)

Traitements

Non traité

Dimensions

Hauteur

77 mm

Largeur

152 mm

Profondeur

22,80 mm

Nombre d'unités

1

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

Installation, montage

Montage sur

En saillie

Connectivité

Type de raccordement

Borne à vis

Type de montage

Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

Norme française NF

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Non

Avec lampe de signalisation

Non

Capacité

Nombre de modules

2

Sécurité

Résistance aux chocs IK

IK04

Classe de protection (IP)

IP21D

Textes

Impression

Sans inscription

Housse

Boîtier complet

Protection

Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits