



WJC001

ateha Permutateur complet

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Brillant Mat
----------	-----------------

Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC)
----------	---

Traitement	Laqué
------------	-------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	77 x 77 mm
------------	------------

Profondeur de montage	77 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP41
---------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK04
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Type de commutation	Permutateur
---------------------	-------------