



WK044

Double poussoir inverseur Kallysta 10+1F

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Finition Mat

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 70 mm

Largeur 73 mm

Profondeur 32 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré

Commandes et indicateurs

Voyants En accessoire

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Connectivité

Type de raccordement QuickConnect

Sécurité

Classe de protection (IP) IP41

Résistance aux chocs IK IK05

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Impression Sans inscription