



VU36MM

**Volta Unterputz Kommunikationsverteiler IP30 mit Tür 3reihig**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	1
---------------------	---

Anzahl Reihen	1
---------------	---

**Kapazität**

Anzahl Module	12
---------------	----

**Abmessungen**

Höhe	630 mm
------	--------

Breite	348 mm
--------	--------

Tiefe	94,50 mm
-------	----------

Einbauhöhe	615 mm
------------	--------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

**Abmessungen**

Einbaubreite	335 mm
--------------	--------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

**Abmessungen**

Einbautiefe	90 mm
-------------	-------

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
------------	------

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Schließungstyp	Schnappverschluss
----------------	-------------------

Glühdrahttest	650 °C
---------------	--------