Fiche technique du produit
L90400



L904

Porte-fusible combiné 3P+N 20A 380V L31 4M avec cartouche

Caractéristiques techniques

Architecture	
Nombre de pôles	4
Type de pôles	3P+N
Courant électrique	
Courant nominal IN	20 A
Capacité	
Nombre de modules	4
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 40 °C
Puissance	
Puissance dissipée en entrée	10,60 W
Tension	
Type de tension d'alimentation	AC
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP20
Fusible	
Taille du fusible	8.5 x 31.5

Photos | dessins





