



VH36MM

Volta Hohlwand Kommunikationsverteiler IP30 mit Tür 3reihig

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Hohlwand
-------------	----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	1
---------------------	---

Anzahl Reihen	1
---------------	---

Kapazität

Anzahl Module	12
---------------	----

Abmessungen

Höhe	630 mm
------	--------

Breite	348 mm
--------	--------

Tiefe	94,50 mm
-------	----------

Einbauhöhe	596 mm
------------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	314 mm
--------------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	90 mm
-------------	-------

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Werkstoff

RAL Nummer	9010
------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Schließungstyp	Schnappverschluss
----------------	-------------------

Glühdrahttest	850 °C
---------------	--------