
Fiche technique du produit
TXA225



TXA225

Module de sortie pour volets roulants pour 4 moteurs 24V DC 6A

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN

Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	6 A
Courant de commutation max.	6 A

Tension

Tension de sortie	24 - 24 V
Type de tension d'alimentation	DC

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules	4

Puissance

Puissance d'emploi à 230 V en AC1	1380 W