



L902

### Porte-fusible combiné 1P+N 20A 380V L31 2M avec cartouche

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	74 mm
Largeur	32 mm
Profondeur	70 mm

##### Architecture

Nombre de pôles	2
-----------------	---

##### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
------------------------	------------

##### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3 W
-----------------------------------	-----

##### Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Fusible

Taille du fusible	8.5 x 31.5
-------------------	------------

##### Couvercle, porte

Cadenassable	Non
--------------	-----

#### Photos | dessins

