



TXA223



Rollladenaktor 4-fach KNX, 230V

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

Installation, Montage

Montage auf	Hutschiene
-------------	------------

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung	Ja
--------------------------------	----

Elektrischer Strom

Nennstrom	6 A
Max. Schaltstrom	6 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---