Fiche technique du produit
TXB202A



TXB202A

2 sorties 4A filaire à encastrer

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy

Connectivité

Avec système de bus EIB/KNX	Oui
Avec système bus radio-KNX	Non

Courant électrique

Courant nominal IN	4 A

Installation, montage

Montage sur	Encastré

Architecture

Système bus	KNX

Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Non
Fréquence radio bidirectionnelle	Non

Puissance

Puissance de sortie	600 W
P max. avec lampes à incandescence	600 - 600 W

Tension

Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus
Tension de service par bus	21 - 32 V

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm^2
Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm^2