Fiche technique du produit
TRB221



TRB221

1 Sortie VR à encastrer KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy

Installation, montage

Montage sur	Encastré

Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui

Courant électrique

Courant de commutation max.	5 A

Tension

Type de tension d'alimentation	AC

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 2.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules	0

Puissance

Puissance d'emploi à 230 V en AC1	1000 W