Porte-fusible combiné 2P 20A 380V L31 2M avec cartouche

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	66 mm
Largeur	32 mm
Profondeur	74 mm
Architecture	
Nombre de pôles	2
Type de pôles	2P
Courant électrique	
Courant nominal IN	20 A
Capacité	
Nombre de modules	2
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 40 °C
Tension	
Type de tension d'alimentation	AC
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP20
Fusible	
Taille du fusible	8.5 x 31.5

Photos | dessins





