
Fiche technique du produit
TXA213N



TXA213N

Module de sortie pour l'éclairage variable : 3 sorties directe 300W

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Conditions d'utilisation	
Température de service	0 - 45 °C
Raccordement	
Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm²
Equipement	
Nombre de sorties	3
Type de variateur	Universel
Capacité	
Nombre de modules	6
Puissance	
P max. avec lampes à incandescence	20 - 900 W
Puissance du variateur	0 - 900 W
Connectivité	
Type de raccordement	QuickConnect
Réglages	
Modes de configuration supportés	ETS easy