



WJC040

ateha Double Interrupteur Va et Vient ou poussoir complet

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Brillant Mat
----------	-----------------

Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC)
----------	---

Traitement	Laqué
------------	-------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	77 x 73 mm
------------	------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP31
---------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK04
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de contacts	2 voies
------------------	---------