Fiche technique du produit
L90300



L903

Porte-fusible combiné 3P 20A 380V L31 3M avec cartouche

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	74 mm
Largeur	50 mm
Profondeur	70 mm
Architecture	
Nombre de pôles	3
Type de pôles	3P
Courant électrique	
Courant nominal IN	20 A
Capacité	
Nombre de modules	3
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 40 °C
Puissance	
Puissance dissipée en entrée	9,10 W
Tension	
Type de tension d'alimentation	AC
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP20
Fusible	
Taille du fusible	8.5 x 31.5
Couvercle, porte	
Cadenassable	Non

Photos | dessins





