



WJA040

ateha Double Interrupteur Va et Vient ou poussoir associable

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC)

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	77 x 65 mm
------------	------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP31
Résistance aux chocs IK	IK04

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------