



WJC155

**ateha Sortie de câble complet**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 20 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Code RAL 9010

Finition Brillant  
Mat

Matériau Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)  
Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 30 mm

Nombre d'unités 1

**Installation, montage**

Montage sur En saillie

**Connectivité**

Type de raccordement Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

**Couvercle, porte**

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK04

Classe de protection (IP) IP21D

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

**Identification**

Avec inscription Non

**Textes**

Housse Boîtier complet

Protection Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits

**Durabilité**

REACH-sans SVHC Oui