



387600

1930/Gls/Plizz - comut. escada rotativo

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 A

Instalação / montagem

Montagem Encastre

Tensão

Tensão nominal 250 V

Materiais

Acabamento Mate

Material Metal
Plástico

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem 32 mm

índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Arquitetura

Tipo de orgão de comando Botão de giro curto

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Textos

Modo de instalação Com garras de expansão

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Illuminação Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação Interruptor/comutador