



75664694



B.IQ IC dodirni senzor, 4-struki, sa termostatom i displejem, aluminij, eloksiran

Tehničke karakteristike

Materijali

Materijal	Aluminij
-----------	----------

Povezivost

Sa bus sistemom radio frequent	Ne
--------------------------------	----

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti	IV (2%)
--------------------------------	---------

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Dimenzije

Dimenzije	158.20 x 88.50 mm
-----------	-------------------

Tekst

Funkcija	Za funkcije prekidača, tastera, dimera, upravljanje žaluzinama i termostata Sa funkcijom zaštite ventila Funkcija pomoći se može aktivirati
----------	---

Kodiranje	Sa funkcijom blokiranja tipke
-----------	-------------------------------

Kutija	Za instalaciju u pojedinačne standardne ugradne kutije
--------	--

Način rada	Načini rada kontrolera: komfor, stanje pripravnosti, noćni način rada i zaštita od mraza/toplote
------------	--

Temperatura	Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora i/ili vanjskog komunikacijskog objekta (omjer mjerenja se može parametrirati) Dobivanje unutrašnje temperaturne vrijednosti putem komunikacijskog objekta
-------------	---

Zaštita	Sa zaštitom od demontaže
---------	--------------------------