



TYFS671D

Технічні характеристики

Обладнання

Вебсервер	Hi
-----------	----

Напруга

Робоча напруга	110 - 240 V
Тип напруги живлення	Постійний струм

Підключення

Тип інтерфейсу системи шини/медіашлюзу	Інтерфейс системи освітлення/DALI
--	-----------------------------------

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS
----------------------------------	-----

Потужність

Споживання енергії VA	6 VA
-----------------------	------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Обладнання

Кількість каналів	1
Максимальна кількість пристроїв на канал	64

Елементи керування та індикатори

3 LED індикацією	Так
------------------	-----

Розміри

Кількість модулів за шириною	4
------------------------------	---

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так