




WL0312

Vypínač žaluziový 1-pólový, stříbrná mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Stříbrná

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov

Povrch Umělá hmota

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti 0 %
plastu) Lakované

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění příchytkou
Šroubovací přípojka

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 2

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 26 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Mechanická odolnost IK IK05

Architektura

Řídící/ovládací prvek Dvojnásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže S rozpěrnými příchytkami
Pro přišroubování

Osvětlení Bez doutnavky

Způsob zapojení S elektronickým blokováním oboustranného zapnutí

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano