




WL0322

## Tlačítko žaluziové 1-pólové, stříbrná mat

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

Spínací proud 10 A

#### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

#### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Materiál

Barva Stříbrná

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov  
Umělá hmota

Povrch Lakované

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 0 %

#### Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

#### Konektivita

Druh montáže Upevnění příchytkou  
Šroubovací přípojka

#### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 2

#### Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 26 mm

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Mechanická odolnost IK IK05

#### Architektura

Řídící/ovládací prvek Dvojité tlačítko

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

#### Texty

Způsob montáže S rozpěrnými příchytkami  
Pro přišroubování

Osvětlení Bez doutnavky

Způsob zapojení S mechanickým a elektrickým blokováním  
současného sepnutí

#### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano